

## TRITURADORA DE MARTILLOS ANULARES



Capacidad de 500 MI

Los anillos de acero para herramientas 2080 y el manguito pueden ser de acero inoxidable, opcional.

Aislamiento acústico

Motor con grado de protección IP contra sobrecargas e interruptor con protección del motor

Pies de goma que se ajustan al suelo y minimizan las vibraciones

Motor de 0,75 kW, motor de 380 V.

Rectificado de hasta 10 micras en función del tiempo de rectificado

**SKU:** B-01-53-0200-0300 | **Categorías:** [Molinos trituradores](#), [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Capacidad (ml)

[500](#)

potencia del motor (kw)

[0.75](#)