

## TURBIDÍMETRO DE PRECISIÓN - DE SOBREMESA





### Características:

- Fuente de luz importada.
- Sistema de filtro de banda estrecha, menos susceptible a la interferencia de la luz.
- Pantalla grande LCD.
- Capaz de almacenar la curva estándar 10 y el valor de 500 mediciones.
- Cuerpo principal de material ABS, propiedad anticorrosiva.
- Sistema de microcomputador de un solo chip de 16 bits.
- Función de impresión. Puerto USB incluido.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Turbidímetro](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellTurbPrecMes-100	*Rango de medición (NTU): 0~1000
	BellTurbPrecMes-400	*Rango de medición (NTU): 0~400

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Modelo</b>	<b>BellTurbPrecMes-400</b>	<b>BellTurbPrecMes-100</b>
Rango de medición (NTU)	0~400	0~1000
Error Básico(F.S)	$\leq \pm 2\%$	
Repetibilidad(F.S)	$\leq \pm 2\%$	
Resolución mínima(NTU)	0.01	
Deriva por hora(NTU)	< 0.1	
Fuente de alimentación	AC110/220V $\pm$ 10%,50/60HZ	
Tamaño del paquete(mm)	270*270*180	
Peso bruto(kg)	3	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** N/A

**Dimensiones** N/A

COTECNO