

## TURBIDÍMETRO DE PRECISIÓN PORTÁTIL - MARCA BELLTRONIC



- Sistema de filtro de banda estrecha, menos susceptible a la interferencia de la luz (para BellTurPorPre-1 / BellTurPorPre-2)
- Fuente de luz fría, sistema óptico de interferencia de banda estrecha (para BellTurPorPre-1A / BellTurPorPre-2A)
- Pantalla LCD
- Capaz de almacenar 20 curvas estándar y 199 valores de medición (para BellTurPorPre-1 / BellTurPorPre-2)
- 20 curvas y 199 valores de medición (para BellTurPorPre-1A / BellTurPorPre-2A)

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Turbidímetro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Cuerpo principal de ABS anticorrosivo, diseño impermeable IP65
- Sistema de microordenador de un solo chip de 16 bits
- La función de protección de datos de fallo de energía
- Podría cargar la batería de iones de litio (para BellTurPorPre-1A / BellTurPorPre-2A)
- Puerto USB incluido (para BK-T201A / BK-T202A)

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellTurPorPre-1	BellTurPorPre-2	BellTurPorPre-1A	BellTurPorPre-2A
Rango de medición (NTU)	0~400	0~1000	0~400	0~1000
Error básico (F.S)	≤ ±2 %	≤ ±2 %	≤ ± 1%	≤ ± 1%
Repetibilidad (F.S)	≤ ±2 %	≤ ±2 %	≤ ± 1%	≤ ± 1%
Resolución mínima (NTU)	0.01	0.01	0.01	0.01
Deriva por hora (NTU)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Fuente de alimentación	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Tamaño del paquete (mm)	270*270*180	270*270*180	270*270*180	270*270*180
Peso bruto (kg)	2.5	2.5	2.5	2.5

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO