

TURBIDÍMETRO DE SOBREMESA - MARCA BELLTRONIC



Características:

- Sistema de filtro de banda estrecha, menos susceptible a la interferencia de la luz
- Gran pantalla LCD
- Capaz de almacenar la curva estándar 10 y el valor de 199 mediciones (para BellTurMes3A / BellTurMes3B)
- Valor de 10 curvas y 500 mediciones (para BellTurMes3A / BellTurMes3B)
- Cuerpo ABS anticorrosivo
- Sistema de microcomputadora de un solo chip de 16 bits
- Función de impresión, puerto USB incluido (para BellTurMes3A / BellTurMes3B)

SKU: N / A | **Categorías:** [Turbidímetro](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellTurMes3A	Rango de medición: 0 ~ 400
	BellTurMes3B	Rango de medición: 0 ~ 1000
	BellTurMesA	Rango de medición: 0 ~ 400
	BellTurMesB	Rango de medición: 0 ~ 1000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	BellTurMes3A	BellTurMes3B	BellTurMesA	BellTurMes3B
Rango de medición (NTU)	0 ~ 400	0 ~ 1000	0 ~ 400	0 ~ 1000
Error básico (FS)	$\leq \pm 2\%$			
Repetibilidad (FS)	$\leq \pm 2\%$			
Resolución mínima (NTU)	0.01			
Deriva por hora (NTU)	<0.1			
Fuente de alimentación	AC110 / 220V $\pm 10\%$, 50 / 60Hz			
Tamaño del paquete (mm)	270 * 270 * 180			
Peso bruto (kg)	3			

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO