

## TWINFILTER PLEATFLOW TH0.5-40-20F-HT GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE



**SKU:** TH0.5-40-20F-HT | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### TWINFILTER PLEATFLOW TH0.5-40-2OF-HT GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE

Part Number: TH0.5-40-2OF-HT



#### Especificaciones

Marca

TwinFilter Pleatflow

Tamaño de los poros en  $\mu$

Temperatura máxima de  $^{\circ}\text{C}$

80

Temperatura máxima de  $^{\circ}\text{F}$

176

medios de filtro

Glass fibre

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas

40

longitud mm

1005

Diámetro interior pulgadas

1.1

Diámetro interior mm

28

Diámetro exterior pulgadas

Ø2.5

Diámetro exterior mm

Ø64



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO