

TWINFILTER PLEATFLOW TH0.5-40-20S-HT GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE



SKU: TH0.5-40-20S-HT | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TWINFILTER PLEATFLOW TH0.5-40-20S-HT GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE

Part Number: TH0.5-40-20S-HT



Especificaciones

Marca

TwinFilter Pleatflow

Tamaño de los poros en μ

Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$

80

Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$

176

medios de filtro

Glass fibre

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas

40

longitud mm

1005

Diámetro interior pulgadas

1.1

Diámetro interior mm

28

Diámetro exterior pulgadas

Ø2.5

Diámetro exterior mm

Ø64



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO