

## TWINFILTER PLEATFLOW TH1-40-20F-V GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE



**SKU:** TH1-40-20F-V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### TWINFILTER PLEATFLOW TH1-40-2OF-V GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE

Part Number: TH1-40-2OF-V



#### Especificaciones

Marca	TwinFilter Pleatflow
Tamaño de los poros en $\mu$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	176
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	327
medios de filtro	Glass fibre

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
longitud mm	1005
Diámetro interior pulgadas	1.1
Diámetro interior mm	28
Diámetro exterior pulgadas	$\varnothing 2.5$
Diámetro exterior mm	$\varnothing 64$



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO