

TWINFILTER PLEATFLOW TH1-40-20F-V GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE



SKU: TH1-40-20F-V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TWINFILTER PLEATFLOW TH1-40-20F-V GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE

Part Number: TH1-40-20F-V



Especificaciones

Marca	TwinFilter Pleatflow
Tamaño de los poros en μ	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	176
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	327
medios de filtro	Glass fibre

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
longitud mm	1005
Diámetro interior pulgadas	1.1
Diámetro interior mm	28
Diámetro exterior pulgadas	\varnothing 2.5
Diámetro exterior mm	\varnothing 64



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO