

## TWINFILTER PLEATFLOW TH2-40-20F-HT GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE



**SKU:** TH2-40-20F-HT | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### TWINFILTER PLEATFLOW TH2-40-2OF-HT GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE

Part Number: TH2-40-2OF-HT



#### Especificaciones

Marca	TwinFilter Pleatflow
Tamaño de los poros en $\mu$	
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
medios de filtro	Glass fibre

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
longitud mm	1005
Diámetro interior pulgadas	1.1
Diámetro interior mm	28
Diámetro exterior pulgadas	$\varnothing$ 2.5
Diámetro exterior mm	$\varnothing$ 64



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO