

TWINFILTER PLEATFLOW TH25-40-20F-HT GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE



SKU: TH25-40-20F-HT | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TWINFILTER PLEATFLOW TH25-40-20F-HT GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE

Part Number: TH25-40-20F-HT



Especificaciones

Marca	TwinFilter Pleatflow
Tamaño de los poros en μ	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	176
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	
medios de filtro	Glass fibre

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
longitud mm	1005
Diámetro interior pulgadas	1.1
Diámetro interior mm	28
Diámetro exterior pulgadas	$\text{\O}2.5$
Diámetro exterior mm	$\text{\O}64$



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO