

TWINFILTER PLEATFLOW TH30-40-20S-HT GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE



SKU: TH30-40-20S-HT | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TWINFILTER PLEATFLOW TH30-40-20S-HT GLASS FIBRE FILTER CARTRIDGE

Part Number: TH30-40-20S-HT



Especificaciones

Marca	TwinFilter Pleatflow
Tamaño de los poros en μ	
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
medios de filtro	Glass fibre

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
longitud mm	1005
Diámetro interior pulgadas	1.1
Diámetro interior mm	28
Diámetro exterior pulgadas	$\text{\O}2.5$
Diámetro exterior mm	$\text{\O}64$



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO