

UNIDADES DE POTENCIA AUTO PAK



Una unidad de potencia automática autónoma de 1/4 HP operada eléctricamente está disponible para actualizar a las prensas manuales Carver existentes. Desarrolla la fuerza de sujeción máxima para la mayoría de los modelos de 12, 25 o 30 toneladas (mínimo 1,000 lbs). Con el nuevo sistema de control digital "NE". Su diseño de banco compacto mide solo 24 "de largo x 20" de ancho x 21 "de alto, 130 libras. El nuevo sistema de control (NE) (solo presión) presenta una interfaz de pantalla táctil, capacidad de almacenamiento de 10 recetas con 20 segmentos programables de fuerza de sujeción y permanencia tiempo por receta. Programable en unidades de libras (también disponible en Kg, toneladas estadounidenses y toneladas métricas). Secuencia automática de golpes (se puede programar en cualquiera / todos los segmentos). Seis pies de manguera para la conexión a la prensa manual Carver existente. Botones de cierre "anti-amarre" de dos manos para seguridad del operador.

Opciones de calibración disponibles

La calibración de fuerza (p / n 1525.00001) por instrumentos trazables a NIST está disponible para nuevos equipos.

Numero de catalogo	Modelo	Capacidad (toneladas)	Controlar
3946-NE,AutoPak%20%2F%2012,12,Programable			
3947-NE,AutoPak%20%2F%2025,25,Programable			
3948-NE,AutoPak%20%2F%2030,30,Programable			

Especifique en el momento del pedido: Modelo y número de serie de la prensa manual existente. También su elección de 115V o 230V (monofásico)

SKU: N / A | **Categorías:** [Unidades automáticas de energía hidráulica](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO