

## UNIDADES DE POTENCIA MOTOR PAK



### [vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]**Convierta prensas manuales en automáticas con las unidades de potencia Motor Pak™**

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

Convierta las prensas manuales en operación automática con las unidades de potencia Motor Pak™. Las unidades de potencia Carver Motor Pak incluyen control electrónico de velocidad y botones de dos manos "anti-amarre" para protección del operador en dos modelos. Un Motor Pak estándar y un Motor Pak de liberación de tiempo y presión. Ambos tienen motor de imán permanente CC de 1/2 hp, bomba hidráulica de dos etapas. La configuración de fuerza preseleccionada se mantiene automáticamente. Control de velocidad del motor de estado sólido ajustable externamente. Válvula de control externa y válvula de alivio interna. También se incluyen mangueras de conexión con una variedad de accesorios y hardware. El Time & Pressure Motor Pak también viene con un temporizador digital y una válvula de operación automática de liberación de presión. Por favor, especifique el voltaje y el tonelaje al realizar el pedido.

[/vc\_column\_text][vc\_table][14px;b]Numero%20de%20catalogo,[14px;b]Modelo,[14px;b]Capacidad%20(toneladas)[14px]2759,[14px]MotorPak%20est%C3%A1ndar,[14px]Especifique%20el%20modelo%20y%20el%20n%C3%BAmero%20de%20serie%20de%20la%20prensa%20manual|[14px]2822,[14px]Liberaci%C3%B3n%20de%20tiempo%20y%20presi%C3%B3n,[14px]Especifique%20el%20modelo%20y%20el%20n%C3%BAmero%20de%20serie%20de%20la%20prensa%20manual[/vc\_table][vc\_column\_text]\*Dimensiones aproximadas: 22 "x 8.5" x 24 "Peso: 135 lbs  
\*Especifique 115 o 230 voltios (monofásico)[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Unidades automáticas de energía hidráulica](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO