

## UNIVERSAL MICROSTIRRER



- Si alguna vez accidentalmente ha lavado una barra de agitación por el desagüe, reconocerá de inmediato uno de los beneficios del Universal Microstirrer.
- Este innovador dispositivo se sujeta al extremo de cualquier electrodo estándar de cuerpo de 12 mm (pH, ISE, DO, etc.) y cuando se utiliza junto con el agitador magnético MagneStir (u otros agitadores magnéticos) proporciona un excelente mecanismo de agitación para aplicaciones que requieren velocidades de agitación lentas a rápidas . La posición del microseñador en el electrodo se puede ajustar para optimizar la velocidad de agitación.

**SKU:** BellUniMic-01 | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

- Es un gran reemplazo para barras de agitación estándar: puede ser usado con cualquier electrodo de 12 mm
- Se puede conectar a cualquier cuerpo de electrodo de 12 mm estándar: plástico o vidrio.
- Permite crear cualquier cosa, desde una lenta agitación a un vórtice rápido dependiendo de sus requisitos
- Es compatible con la mayoría de los productos químicos acuosos (como una barra de agitación)
- Tiene una expectativa de vida de 10 años en relación con el imán

### Permite controlar la velocidad de agitación de una de estas tres formas:

- El control de velocidad del agitador
- La posición del microstirrer en el electrodo
- La altura del agitador de la placa de agitador magnético

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO