

## UV-TRANSILUMINADOR



### Características:

- Con puerto de operación para cortar el gel.
- No hay necesidad de habitación oscura, se puede utilizar para todo clima.
- Usa la lámpara ultravioleta del cuarzo del vidrio de filtro ULTRAVIOLETA, vida de servicio larga, uniforme ligero

**SKU:** BellTranUV-01 | **Categorías:** [Transiluminador UV-buscador de venas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Modelo</b>	<b>BellTranUV-01</b>
Tamaño de transmisión(W*L)	200*150mm
Transmisión Longitud de onda UV	302nm
Reflectancia Longitud de onda UV	254, 365nm
Transmisión Energía de la lámpara UV	302nm(8W)
Reflectancia Lámpara UV Potencia	254nm(11W), 365nm(11W)
Tamaño externo(W*D*H)mm	435*295*490
Fuente de alimentación	AC110/220V $\pm$ 10%, 50/60Hz
Tamaño del paquete(W*D*H)mm	550*490*630
Peso neto(kg)	18.5
Peso bruto(kg)	21.5

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO