

V-METER, SISTEMA ULTRASÓNICO SIN SOFTWARE—H-2854



SKU: N / A | Categorías: [Hormigón](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El V-meter viene con transductores estándar de 54 KHz y con su pantalla grande y fácil de leer lo hace perfecto para su uso en terreno.

La batería tiene una duración de hasta 10 horas con una carga simple.

Cumple con norma ASTM C-549 y otras normas internacionales.

Rango de frecuencia: 24 a 500 kHz, basado en transductores seleccionados.

Sensibilidad del receptor: 250 micro voltios, entre 30 kHz y 100 kHz.

Impedancia del receptor de entrada: aproximadamente 100 k Ω .

Tránsito de la medición del tiempo: 0,1 a 6553,5 microsegundos, directa pantalla digital.

Precisión de la medición: 0.1 microsegundos.

De salida del transmisor: pulso 1000/500V, 2 microsegundos.

Transmisor de impulsos tipo de grupo: seleccionable 1, 3 o 10.

Selección de ganancia: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500.

De la batería: 14 V.

4-10 horas de uso continuo (Ion de litio).

Pantalla: 320 por 240, con retro-iluminación para su uso con luz de día.

Almacenamiento: más de 1800 lecturas.

Software: Compatible con Windows XP.

Temperatura: 0 ° - 50 ° C.

Peso del instrumento: 6 libras. (2,75 Kg).

Peso de envío: 17 libras. (7,7 Kg).

Dimensiones: 4.5"x 8.5" x 10.5" (114.3mm x 223.5mm x 267mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO