

## VACIO CORE VAC CV1900AV



**Temporizador electrónico innovador  
1105 CFM - ¡El CFM de vacío más alto para succión masiva!**



**CV1900AV Aspiradora - Parte # 5801900, Cat # 37624**

- Motor de gasolina de Honda
- Temporizador electrónico para una limpieza confiable del filtro: dos filtros primarios que se limpian por pulsos cada 6 segundos con una carga invertida de aire comprimido; asegurando un vacío continuo.
- Diseñado para el contratista que requiere una gran cantidad de contención de polvo.
- La correa de perno fácil de usar hace que el vacío sea utilizable con cualquier tambor de 30 galones
- Las ruedas de alta resistencia permiten una fácil movilidad para el vertido y el transporte
- Ofrece una manguera de 5" que permite un mayor volumen de aire y dos entradas de manguera adicionales de 2" para herramientas más pequeñas
- Menos limpieza del filtro y adaptabilidad a todos los equipos cubiertos

**Especificaciones:**



**Dimensiones:**



**Tabla de vacío:**



**Compatible con OSHA con nuestro sistema First-Cut True Entry de First-Cut  
Para uso en las sierras de entrada temprana de primer corte CC190PRO-EE**



SKU: N / A | Categorías: [Core Vac](#) |

COTECNO

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	37624	Número de Catálogo: 37624	37624
	40141	Número de Catálogo: 40141	40141
	80580	Número de Catálogo: 80580	80580
	82102	Número de Catálogo: 82102	82102

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Aspiradora HEPA con válvula automática para aplicaciones que requieren grandes cantidades de eliminación de polvo.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO