

## VÁLVULAS DE FLUJO ALTO



### Muestreo de pozos profundos

El sistema de alto flujo está diseñado para usarse en pozos de 2 pulgadas o más grandes donde se desea una alta tasa de bombeo o donde se encuentran pozos muy profundos. Este sistema también es una excelente herramienta de desarrollo de pozos en piezómetros de 2 pulgadas.

El sistema High Flow puede proporcionar una elevación de hasta 250-300 pies en pozos de monitoreo de 2 pulgadas y caudales de hasta 4 galones por minuto.

**Este sistema consta de** [vc\_column\_text][vc\_table][14px],[14px]PI[C3%A1stico%20acetal%0A-%20D-32%20(1.25%20%22OD)][14px]V[C3%A1lvula%20de%20pie%20de%20alto%20flujo,[14px]Acero%20inoxidable%0A-%20SS-32%20(1.25%20%22OD)][bg#dd3333;14px],[bg#dd3333;14px]][14px]Tubo%20de%20alto%20flujo,[14px]HD PE(%20Polietileno%20de%20alta%20densidad)][14px],[14px]-1%20%22OD%20X%200.814%22%20ID%20(100%20'2C%20200'20longitudes)][14px],[14px]-%201%20%22OD%20x%200.75%22%20ID%20(300%20'longitud)[vc\_table][vc\_column][vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Válvulas de Pie](#) |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO