

## VARIAS FILAS DE MANTAS CALEFACTORAS MAGNÉTICAS DE AGITACIÓN BELL-MANCALMAGAGI-A10



- 98-IV-B: Modo de calefacción con regulación electrónica de la temperatura.
- 98-V-B: Modo de calentamiento con regulación electrónica de la temperatura; calentamiento y agitación simultáneos; ajuste continuo de la velocidad.
- Modelo 98-V-B sin 100ml
- Hasta 450 °C calefacción general equipo de agitación

**SKU:** B-01-29-0107-0610 | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-ManCalMagAgI-A1	Bell-ManCalMagAgI-A2	Bell-ManCalMagAgI-A3	Bell-ManCalMagAgI-A4	Bell-ManCalMagAgI-A5	Bell-ManCalMagAgI-A6	Bell-ManCalMagAgI-A7	Bell-ManCalMagAgI-A8	Bell-ManCalMagAgI-A9	Bell-ManCalMagAgI-A10	Bell-ManCalMagAgI-A11	Bell-ManCalMagAgI-A12
Código SKU	Bell-ManCalMagAgI-B1 B-01-29-0107-0601 B-01-29-0107-0613	Bell-ManCalMagAgI-B2 B-01-29-0107-0602 B-01-29-0107-0614	Bell-ManCalMagAgI-B3 B-01-29-0107-0603 B-01-29-0107-0615	Bell-ManCalMagAgI-B4 B-01-29-0107-0604 B-01-29-0107-0616	Bell-ManCalMagAgI-B5 B-01-29-0107-0605 B-01-29-0107-0617	Bell-ManCalMagAgI-B6 B-01-29-0107-0606 B-01-29-0107-0618	Bell-ManCalMagAgI-B7 B-01-29-0107-0607 B-01-29-0107-0619	Bell-ManCalMagAgI-B8 B-01-29-0107-0608 B-01-29-0107-0620	Bell-ManCalMagAgI-B9 B-01-29-0107-0609 B-01-29-0107-0621	Bell-ManCalMagAgI-B10 B-01-29-0107-0610 B-01-29-0107-0622	Bell-ManCalMagAgI-B11 B-01-29-0107-0611 B-01-29-0107-0623	Bell-ManCalMagAgI-B12 B-01-29-0107-0612 B-01-29-0107-0624
Especificación 2 (ml)	2 x 100	2 x 250	2 x 500	2 x 1000	4 x 100	4 x 250	4 x 500	4 x 1000	6 x 100	6 x 250	6 x 500	6 x 1000
Modo de calefacción	Conducción de calor superficial											
Función	Temperatura máx. de la superficie Rango de temperatura Rango de velocidad Elemento calefactor Remover barra Exterior cáscara Potencia del motor Calefacción ower (kW) Español											
Estructura	Conducción de calor superficial Rt + vfc20 – 250 °C Bell-ManCalMagAgI-A: no / Bell-ManCalMagAgI-B: 0–1600rpm Alambre de aleación de níquel cromo Bell-ManCalMagAgI-A: no / Bell-ManCalMagAgI-B: PTFE Placa de acero laminada en frío, pulverización superficial Bell-ManCalMagAgI-A: no / Bell-ManCalMagAgI-B: 0.01kW											
Controlador	Trabajo modelo Tamaño exterior (milímetro) Tamaño del embalaje (milímetro)											
Especificación (milímetro)	280*140*106 320*180*190	320*160*170 360*190*200	360*180*180 400*220*210	420*210*200 570*180*190	530*140*160 570*180*190	610*160*170 650*190*200	690*180*180 730*220*210	810*210*200 850*250*230	820*140*200 860*180*190	940*160*170 980*190*200	1060*180*180 1100*220*210	1240*200 1280*250*230
Voltaje	100 – 120V o 200 – 240V											
Peso neto (Kg)	4	4	4	7	8	8	8	14	12	12	12	21
Peso bruto(Kg)	5	5	5	8	10	10	10	16	15	15	15	24

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO