

## VARIAS FILAS DE MANTAS CALEFACTORAS MAGNÉTICAS DE AGITACIÓN BELL-MANCALMAGAGI-B3



- 98-IV-B: Modo de calefacción con regulación electrónica de la temperatura.
- 98-V-B: Modo de calentamiento con regulación electrónica de la temperatura; calentamiento y agitación simultáneos; ajuste continuo de la velocidad.
- Modelo 98-V-B sin 100ml
- Hasta 450 °C calefacción general equipo de agitación

**SKU:** B-01-29-0107-0615 | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-ManCalMagAgI-A1	Bell-ManCalMagAgI-A2	Bell-ManCalMagAgI-A3	Bell-ManCalMagAgI-A4	Bell-ManCalMagAgI-A5	Bell-ManCalMagAgI-A6	Bell-ManCalMagAgI-A7	Bell-ManCalMagAgI-A8	Bell-ManCalMagAgI-A9	Bell-ManCalMagAgI-A10	Bell-ManCalMagAgI-A11	Bell-ManCalMagAgI-A12
Código SKU	Bell-ManCalMagAgI-B1 B-01-29-0107-0601 B-01-29-0107-0613	Bell-ManCalMagAgI-B2 B-01-29-0107-0602 B-01-29-0107-0614	Bell-ManCalMagAgI-B3 B-01-29-0107-0603 B-01-29-0107-0615	Bell-ManCalMagAgI-B4 B-01-29-0107-0604 B-01-29-0107-0616	Bell-ManCalMagAgI-B5 B-01-29-0107-0605 B-01-29-0107-0617	Bell-ManCalMagAgI-B6 B-01-29-0107-0606 B-01-29-0107-0618	Bell-ManCalMagAgI-B7 B-01-29-0107-0607 B-01-29-0107-0619	Bell-ManCalMagAgI-B8 B-01-29-0107-0608 B-01-29-0107-0620	Bell-ManCalMagAgI-B9 B-01-29-0107-0609 B-01-29-0107-0621	Bell-ManCalMagAgI-B10 B-01-29-0107-0610 B-01-29-0107-0622	Bell-ManCalMagAgI-B11 B-01-29-0107-0611 B-01-29-0107-0623	Bell-ManCalMagAgI-B12 B-01-29-0107-0612 B-01-29-0107-0624
Especificación 2 (ml)	2 x 100	2 x 250	2 x 500	2 x 1000	4 x 100	4 x 250	4 x 500	4 x 1000	6 x 100	6 x 250	6 x 500	6 x 1000
Modo de calefacción	Conducción de calor superficial											
Función	Temperatura máx. de la superficie Rango de temperatura Rango de velocidad Elemento calefactor Remover barra Exterior cáscara Potencia del motor Calefacción ower (kW) Español											
Estructura	Conducción de calor superficial Rt + vfc20 – 250 °C Bell-ManCalMagAgI-A: no / Bell-ManCalMagAgI-B: 0–1600rpm Alambre de aleación de níquel cromo Bell-ManCalMagAgI-A: no / Bell-ManCalMagAgI-B: PTFE Placa de acero laminada en frío, pulverización superficial Bell-ManCalMagAgI-A: no / Bell-ManCalMagAgI-B: 0.01kW											
Controlador	Trabajo modelo Tamaño exterior (milímetro) Tamaño del embalaje (milímetro)											
Especificación (milímetro)	280*140*106	320*160*170	360*180*180	420*210*200	530*140*160	610*160*170	690*180*180	810*210*200	820*140*200	940*160*170	1060*180*180	1240*200
Voltaje	100 – 120V o 200 – 240V											
Peso neto (Kg)	4	4	4	7	8	8	8	14	12	12	12	21
Peso bruto(Kg)	5	5	5	8	10	10	10	16	15	15	15	24

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO