

VENTANA DE TRANSFERENCIA DINÁMICA Y ESTÁTICA INCORPORADA - VENTRANSDIN-700



Ventana de transferencia de enclavamiento electrónico

1. Usando filtro HEPA

2. Ventilador: baja vibración, bajo ruido, ventiladores importados o nacionales

3. Partes subsidiarias: Lámpara de esterilización ultravioleta

SKU: N / A | **Categorías:** [sin Categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ventana de transferencia de enclavamiento electrónico

1. Usando el filtro HEPA
2. Fan: baja vibración, bajo ruido, ventiladores importados o nacionales
3. Subsidiary partes: lámpara de esterilización ultravioleta

La caja de paso es un tipo de equipo auxiliar, la sala limpia (normal) se utiliza principalmente en la sala limpia y la sala limpia, (limpia) es una sala limpia y la zona no limpia entre el paso de los artículos pequeños, con el fin de disminuir el número de abrir la puerta de la sala limpia, reducir la contaminación de la sala limpia a un mínimo.

Tipo	Dimensiones interiores (LxAxA)	Dimensiones (LxAxH)
Ventana de transmisión ordinaria (LxAxA) caja de paso estática	400x400x400	520x480x460
	500x500x500	620x580x560
	600x600x600	720x680x660
	700x700x700	820x780x760
	800x800x800	920x880x860
	900x900x900	1020x980x960
	1000x1000x1000	1120x1080x1060
	280x320x340	400x400x400
	380x420x440	500x500x500
	480x520x540	600x600x600
ventana de transmisión limpia (LxAxA) (contiene soplador de aire y filtro)	580x620x640	700x700x700
	680x720x740	800x800x800
	780x820x840	900x900x900
	880x920x940	1000x1000x1000
Caja de paso dinámica	500x500x500	620x1000x560
	600x600x600	720x1100x660
	700x700x700	820x1200x760



- ▶ Average speed:0.2m-0.60m/s
- ▶ Noise:62db(A)
- ▶ Power:AC 220V/50HZ

OUR STRENGTH



Accept
customization



Quality Service



Professional team



After-sales
Guarantee



Manufacturer's
Direct Hair

WIDELY USED



Microelectronic
Semiconductor



Food manufacturer



Medical
Pharmaceuticals



Purification Project



Biochemistry

PRODUCT INTRODUCTION






PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT PHOTOGRAPH

PRODUCT DETAILS





Differential pressure gauge

Dust vent, sampling port

ZHEJIANG FUYA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Internal structure

Internal structure of transfer window

ZHEJIANG FUYA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO