

## VENTILADOR DE NIEBLA FINA (COLGANTE) -H-2738



**SKU:** H-2738 | **Categorías:** [Curado de cilindros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Ventilador de empañamiento](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El H-2738 es una unidad colgante de alimentación directa, que recibe líquido directamente a través de un panel de control de caudalímetro visual. Esto proporciona un control fino "repetible" de la salida de nebulización, así como también mejora la confiabilidad al eliminar los componentes del sumidero. Las unidades de alimentación directa son adecuadas para entornos más duros o aplicaciones donde el agua estancada en un sumidero podría convertirse en un problema. Cada unidad está equipada con un panel de caudalímetro de 5 GPH (20-300cc / min) y una línea de drenaje de condensación de 12 '.

No disponible en el modelo de 220V 50/60 Hz

### Especificaciones

- Capacidad de empañado: 0-3 galones por hora
- Clasificación de CFM: 1,125 pies cúbicos por minuto.
- Consumo de energía: 1.5 amps @ 115V
- Ruido a 10 pies .: 62dB (A)
- Dimensiones: 16 "de diámetro x 16" de largo
- Cobertura: alrededor de 500 pies cuadrados

<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-2734.1</a>	Soporte de piso, económico
<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-2734.2</a>	Soporte de techo
<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-2734.3</a>	Soporte de montaje en pared
<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-2737.1</a>	Control del humidistato (110-250 voltios 50 / 60Hz)
<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-2737.2</a>	Control del termostato (110-250 voltios 50 / 60Hz)
<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-2737.3</a>	Control del Ciclo del Cronómetro (110-250 Voltios 50 / 60Hz)
<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-2737.4</a>	Mini oscilador de 360 ° para H-2738, (115 voltios 50 / 60Hz)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO