

## VIDRIO RELOJ 80 MM



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Vidrio reloj](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (mm)
	B-01-21-03-000101	70	
	B-01-21-03-000102	80	
	B-01-21-03-000103	90	
	B-01-21-03-000104	100	
	B-01-21-03-000105	120	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vidrio reloj 70 a 120 mm

### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Capacidad (mm)
B-01-21-03-000101	BellVidRelj-70	70mm
B-01-21-03-000102	BellVidRelj-80	80mm
B-01-21-03-000103	BellVidRelj-90	90mm
B-01-21-03-000104	BellVidRelj-100	100mm
B-01-21-03-000105	BellVidRelj-120	120mm

Codigo SKU	Modelo	Capacidad mm
B-01-43-01-0056	BellVidRel-70	70 mm
B-01-43-01-0057	BellVidRel-80	80 mm
B-01-43-01-0058	BellVidRel-90	90 mm
B-01-43-01-0059	BellVidRel-100	100 mm

Codigo SKU	Modelo	Capacidad mm
CWGVIRELOJ070	CWGVIRELOJ070	70 mm
CWGVIRELOJ090	CWGVIRELOJ070	90 mm
CWGVIRELOJ120	CWGVIRELOJ070	120 mm

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO