

VIDRIO RELOJ 70 MM



Modelo: BellVidRel-70

SKU: B-01-43-01-0056 | **Categorías:** [Vidrio reloj](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vidrio reloj 70 mm

Lamina de vidrio o cristal de reloj se suele llamar por su forma circular, convexa o cóncava con bordes pulidos y fabricado en vidrio borosilicato. Se suele llamar así por su forma idéntica a la esfera de un reloj de bolsillo. Se utiliza en química para evaporar líquidos o como cubierta de vaso de precipitados. Su tamaño es medio y delicado, Diámetro de este vidrio reloj es de 70mm

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Capacidad (mm)
B-01-21-03-000101	BellVidRelj-70	70mm
B-01-21-03-000102	BellVidRelj-80	80mm
B-01-21-03-000103	BellVidRelj-90	90mm
B-01-21-03-000104	BellVidRelj-100	100mm
B-01-21-03-000105	BellVidRelj-120	120mm

Codigo SKU	Modelo	Capacidad mm
B-01-43-01-0056	BellVidRel-70	70 mm
B-01-43-01-0057	BellVidRel-80	80 mm
B-01-43-01-0058	BellVidRel-90	90 mm
B-01-43-01-0059	BellVidRel-100	100 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO