

VISCOSÍMETRO BELLTRONIC



SKU: N / A | Categorías: [Más Instrumentos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Viscosímetro Belltronic

Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-02-07-0501	B-01-02-07-0502 / B-01-02-07-0503
Modelo	EW-1	NEK-5T / NEK-8T
Rango de Medición:	1~2×106mpa.s	1~2×105mpa.s (B-01-02-07-0502); 1~2×106mpa.s (B-01-02-07-0503)
Rotor:	No.1, No.2, No.3, No.4	No.1, No.2, No.3, No.4
Velocidad de Rotación del Rotor:	0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 rpm	6,12,30,60 rpm(B-01-02-07-0502) 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 rpm(B0102070503)
Tolerancia de Medición:	+/-2% (fluido newton)	
Condición de Trabajo:	Temperatura 5-35 °C humedad relativa no más del 80%	
Dimensión del Esquema (cm)	10cm×14cm×17cm	37cm×32.5cm×28cm
Tamaño del Empaque Exterior:	47.5cm×22cm×37.5cm	47.5cm×20cm×37.5cm
Peso Neto (kg)	7kg	6kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO