

VISCOSÍMETRO DE REVESTIMIENTO SOFINE



SKU: N / A | Categorías: [SOFRASER](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Viscosímetro de Revestimiento SOFINE**

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

SOFINE

El viscosímetro oem versátil para aplicaciones de recubrimiento

 [DESCARGAR LA HOJA DE PRODUCTO](#)

SOFINE

Robusto, preciso y fiable, el viscosímetro SOFINE está dedicado a la industria del recubrimiento. Funciona tan bien con tintas ligeras como con productos viscosos como pinturas, barnices, lacas y adhesivos.

Sustituyendo la medición con copas, SOFINE permite ahorrar tiempo y evitar errores humanos y mala producción debida a la deriva en el tiempo.

Es compatible con cualquier tipo de proceso de recubrimiento, como por inmersión, la humectación, la pulverización.

Ventajas:

- Ahorro de producto.
- Monitoreo continuo y en tiempo real del proceso de detección de todos los cambios de viscosidad en el proceso, incluso los de corta duración.
- Instalación fácil.
- Ahorro de tiempo evitando las mediciones con copa.
- Sin derivación del proceso entre dos controles con copa.

Especificaciones:

- Aprobaciones Exprof.
- Alta viscosidad.
- Mantiene una alta sensibilidad en el rango bajo incluso con un rango amplio a gran escala.
- Correlación con la medida de tazas.
- Muy tolerante a las partículas.
- Fácil limpieza (CIP).
- Rango de escala completa a 5000cP en estándar.
- Salidas analógicas y digitales.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO