

## VISCOSÍMETRO DIGITAL BELLVISC DIG-100



**MODELO:** BellViscDig-100

**SKU:** B-01-01-08-18-0001 | **Categorías:** [Viscosimetro Digital](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Capacidad de suministro:** Suministro directo de fábrica

### Características:

- Pantalla LCD
- El viscosímetro BellViscDig-100 se aplica especialmente a muestras como pintura, revestimiento, etc.
- Circuito de control central: MCU de 16 bits.
- Puede mostrar de forma reciclada las unidades de KU, gm y cP.

	<b>Modelo</b>	<b>BellViscDig-100</b>
Rango de medida		40~141 KU 32~1099g 27~5274cP
Precisión de la medición		±1%(FS)(Fluido newtoniano)
Repetibilidad		±0.5%(FS)(Fluido newtoniano)
Velocidad de rotación		200 rpm
Fuente de alimentación		CA 100-240 V, 50/60 Hz
Tamaño del paquete (mm)		400*350*360
Peso bruto (kg)		10

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO