

VISCOSÍMETRO FIRST PLUS



SKU: N / A | **Categorías:** [viscosidad y reología](#), [Viscosímetros](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Rango de Torque (mNm)
		Versión LR	0.005 a 0.8
		Versión Estándar	0.05 a 13

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Viscosímetro First Plus

[/col][/row]

Descripción del Viscosímetro FIRST PLUS:

Con sus posibilidades de programación ampliadas y su mayor modularidad, FIRST PLUS será la herramienta ideal para su aplicación, ya sea que la use sola o con su software.

- Sonda de temperatura PT 100 incluido.
- Memorización y transferencia de datos.
- Disponible en versiones estándar y de alta sensibilidad.

Especificaciones:

[/col][/row]

Tipo de instrumento	Viscosímetro giratorio sin resorte con pantalla táctil de 7 "
Velocidades de rotación	Número ilimitado de velocidades entre 0,3 y 250 rpm
Rango de torque	Versión estándar: 0,05 a 13 mNm Versión LR: 0,005 a 0,8 mNm
Temperatura	El FIRST PLUS tiene un sensor PT100 que indica temperaturas entre -50 ° C y + 300 ° C.
Exactitud	+/- 1% de la escala completa
Repetibilidad	+/- 0,2 %
Pantalla	Viscosidad (cP / Poises o mPa.s / Pa.s) - Velocidad - Par - Tiempo - Temperatura - Velocidad de corte - Esfuerzo de corte Una función de «operador» le permite introducir un nombre de usuario para su instrumento. A continuación, este usuario debe identificarse mediante un código de 4 dígitos.
Seguridad y confidencialidad	También hay un modo protegido que bloquea su medición condiciones.
Lenguaje	Francés / Inglés / Ruso / Español / Turco / Alemán
Sistema de medición compatible	MS DIN, MS ASTM, MS BV, MS VANE, MS ULV, MS SV, MS CP
Control de temperatura compatible	EVA DIN, EVA LR-BV, RT1, CP1
Suministro de Voltaje	90-240 VAC 50/60 Hz
Conexiones de PC	Puerto RS232 y USB
Conexión de impresora	Puerto de host USB - Compatible PCL / 5
Opciones	Maletín de transporte (PN 100500) Soporte de rack (PN P008000) Software (PN N311000 + N311700) Cabeza: L180 x W135 x H250 mm
Dimensiones y peso	Soporte de acero endurecido: L280 x W200 x H30 mm Varilla de acero inoxidable: Longitud 500 mm Peso: 6,7Kg

[/col][/row]

¿Qué está incluido?

- 4 husillos LV o 6 husillos RV (p75).
- 1 Sonda de temperatura integrada.
- 1 Soporte estándar o soporte de rack (p68).
- 1 lápiz de pantalla táctil.
- 1 manual de usuario.
- 1 Certificado de calibración y verificación.
- 1 paño de microfibra

Descargas

[/col][/row]JTNDYSUyMGhyZWYIM0QIMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbXlyaGVvbG9neS5jb20IMkZFTiUyRndwLWNvbnRlbnQIMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOSUyRjAxJTJGZmlyc3QtcGx1cy1VS18yMDE5LnBkZiUyMiUyMHRhcmdldCUzRCUyMI9ibGFuayUyMiUzRU Rvd25sb2FkjlwchJvZHVjdCUyMHNoZWV0JTNDJTJGYSUzRSUwQQ==[/col][/row]JTNDYSUyMGhyZWYIM0QIMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbXlyaGVvbG9neS5jb20IMkZFTiUyRndwLWNvbnRlbnQIMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOCUyRjA5JTJGVVNFUi1NQUSVQUw tRkISU1QtUExvUy0wMS0yMDE4LUE0LWZvcmlhdC1mb3ItZ2Vic2l0ZS5wZGYIMjIIMjB0YXJnZXQIM0QIMjJfYmxhbmslMjIIM0VEb 3dubG9hZCUyMFVzZXIIMjBNYW51YWwIM0MIMkZjTjNF[/col][/row]JTNDYSUyMGk1TjNEJTl5bWRsciUyMiUyMGhyZWYIM0QIMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbXlyaGVvbG9neS5jb20IMkZFTiUyRndwLWNvbnRlbnQIMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOCUyRjA5JTJGVVNF Ui1NQUSVQUw tRkISU1QtUExvUy1MUl0wMS0yMDE4LUE0LWZvcmlhdC1mb3ItZ2Vic2l0ZS5wZGYIMjIIMjB0YXJnZXQIM0QIMjJfY mxhbmslMjIIM0VEb3dubG9hZCUyMEsJTl0wVXNlciUyME1hbnVhbCUzQyUyRmEIM0U=[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango de Torque (mNm)

[0.005 a 0.8](#), [0.05 a 13](#)

COTECNO