

## WSP-24V-4 (MONZÓN)



**Bomba sumergible de plástico de 24 voltios.**

Esta bomba es capaz de bombear hasta 120 pies desde el nivel del suelo simplemente conectándola al PA-10700 (Controlador Power Booster 2) o PA-10750 (Bajo flujo con Controlador Power Booster 2), luego conectando el cocodrilo positivo y negativo del controlador abrazaderas a la batería de 12 voltios.

Su diseño confiable es adecuado para muestreo continuo y purga de pozos de agua subterránea.

USE CON: PA-10700 (Controlador Power Booster 2) o PA-10750 (Bajo flujo con Controlador Power Booster 2)

### CARACTERÍSTICAS

- \*Puede operar en condiciones difíciles y mayor turbidez
- \*Corre continuamente en agua sin la necesidad de un enfriamiento
- \*El elegante exterior minimiza los problemas de mantenimiento.
- \*Muy confiable y económico
- \*400 horas de vida útil del motor
- \*PFAS, PFOS y PFOA gratis



### Válvula de retención sin retorno (opcional)

- \*Accesorio de ajuste superior utilizado para evitar el flujo de retorno del agua cuando el técnico apaga la bomba
- \*Ideal para muestreo de bajo flujo
- \*Usado con bombas de plástico de ingeniería estándar y de alto rendimiento

### WSP-24V-4 ESPECIFICACIONES DE LA Monzón

Dimensiones, longitud 1 metro 1.82 m  
Capacidad máxima de elevación 120 pies (37 m) | El consumo de energía 450 vatios (máx.) | Voltaje de entrada 12-15 voltios DC | Máxima salida de amplificador 30 amperios | Usar con PA-10700 (controlador Power Booster 2) o PA-10750 (flujo bajo con controlador Power Booster 2) | Suministrado con 130 pies de cable de calibre 10 resistente y conector verde | Tubo requerido IDPE 2032 F8 2020 12 F2 20 LDPE | Ciclo de trabajo Continuo | materiales de construcción B3n, ABS, PolyAcetal (POM), Acero inoxidable, PVC, ANitrilo \* sin PFAS, PFOS o PFOA

**Profundidad de rendimiento**



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Bombas de alto rendimiento](#) |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO